

**Garant****Plaat-demagnetiseerapparaat DM1, Type: 300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	380862 300
GTIN	4045197886224
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Poolplaat van gelamelleerde siliciumplaat met geringe vermogensverliezen door geïnduceerde wervelstromen.**
- **Stroomtoevoer 230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz (omschakelbaar).**
- **Beschermklasse IP21 (volledig ingekapseld apparaat).**
- **Inschakelduur 100% (continu gebruik mogelijk).**

**Callout:**

Grepen geïntegreerd voor optimaal transport.

Hoogwaardig siliciumplaatoppervlak.

Eenvoudig omschakelen. Geschikt voor 115 V en 230 V.

QR-code voor het oproepen van belangrijke informatie.

**Toepassing:**

- **Het demagnetiseren gebeurt door het werkstuk eenmaal of meermaals in dezelfde richting over de poolplaat te bewegen, waarbij het werkstuk altijd over de hele lengte van de poolplaat moet worden getrokken.**
- **Voor het demagnetiseren van werkstukken na het magnetische opspannen.**
- **Stabiele constructie (behuizing van spuitgietaluminium) zorgt voor een langdurig gebruik bij ruwe werkzaamheden.**

Poolplaatlengte: 250 mm

Poolplaatbreedte: 305 mm

Lengte behuizing: 260 mm

Breedte behuizing: 315 mm

Hoogte behuizing: 137 mm  
max. werkstukbreedte: 305 mm

## Technische beschrijving

Hoogte behuizing	137 mm
Lengte behuizing	260 mm
max. werkstukbreedte	305 mm
Indringdiepte	75 mm
Poolplaatlengte	250 mm
Breedte behuizing	315 mm
Poolplaatbreedte	305 mm
Gewicht	36,5 kg
Wattage	990 W
Demagnetiseer-efficiëntieklasse (DMC)	+++
Energievoorziening	Netvoeding
Veiligheidsklasse	IP 21
Inschakelduur	100 %
Producttype	Demagnetiseerapparaat