



Gladwalsgereedschap G, Cilinderschacht-Ø 16 mm, Ø D: 7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	291550 7
GTIN	4060491000299
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.
Traploze instelling in μm (verstelbereik van $-0,05\text{ mm}$ tot $+0,1\text{ mm}$).

Voordeel:

Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van $0,05\text{ mm}$ – $0,3\text{ mm}$ **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1\ \mu\text{m}$ mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot $\varnothing 49\text{ mm}$.**

Opmerking:

Vanaf $\varnothing 10\text{ mm}$ optioneel leverbaar met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	35 mm
Aantal rollen	3
Nominale Ø D	7 mm
Verstelbereik	$-0,05 / +0,1\text{ mm}$

Nuttige lengte L _N	50 mm
Afkoppellengte L _A	128 mm
Schachtopname type	Cilinderschacht-Ø 16 mm
Producttype	Gladwalsgereedschap