



## Momentschroevendraaierhouder, maximaal draaimoment: 500cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659991 500
GTIN	2050001922328
Artikelklasse	66F

### Omschrijving

**T.b.v.:**

Verwisselbare stelen voor Torx® nr. 659995 en Torx Plus® nr. 659996 alsmede assortiment nr. 659990.

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	500 cNm
Draaimomentbereik	60 - 500 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Draaimomentbereik	0,6 - 5 Nm
Aflezingsomschakelaar	Nm
Totale lengte L	131,4 mm
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	ontkoppellend

Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Serie	Dinaplus
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier