



## Gladwalsgereedschap G, Cilinderschacht-Ø 20 mm, Ø D: 14mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	291553 14
GTIN	4060491000381
Artikelklasse	29F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines. Traploze instelling in  $\mu\text{m}$  (verstelbereik van  $-0,05\text{ mm}$  tot  $+0,1\text{ mm}$ ).

#### Voordeel:

**Speciaal voor de serieproductie.** Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van  $0,05\text{ mm}$  –  $0,3\text{ mm}$  **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1\ \mu\text{m}$  mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

#### Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400\text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot  $\varnothing 49\text{ mm}$ .**

#### Opmerking:

Vanaf  $\varnothing 10\text{ mm}$  optioneel leverbaar met inwendige koeling.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø $D_s$	35 mm
Verstelbereik	$-0,05 / +0,1\text{ mm}$
Aantal rollen	5
Nominale Ø $D$	14 mm

Nuttige lengte L <sub>N</sub>	50 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	128 mm
Schachtopname type	Cilinderschacht-Ø 20 mm
Producttype	Gladwalsgereedschap