

PfeidInghaus

Hefboomplattschaar, Model: 1BR/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Artikelklasse	76L

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.

Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

Kleur:

Roodbruin.

Opmerking:

- **Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.**
- **Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.**
- **De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm².**

Technische beschrijving

Snijcapaciteit rondstaal-Ø	tot 13 mm
Meslengte boven	211 mm
Model	1BR/6
Snijcapaciteit plaatdikte	tot 6 mm
Meslengte onder	180 mm
Gewicht	19 kg
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Reservemes voor staal (ondermes) Model 1BR/6	769934 1BR/6
Hendelborgveer Geschikt voor model 1BR6/3	769933 1BR6/3
Hendelborgveer Geschikt voor model 1BR/6	769931 1BR/6
Reservemes voor staal (bovenmes) Model 1BR/6	769932 1BR/6