



Gladwalsgereedschap G, Cilinderschacht-Ø 20 mm, Ø D: 26mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 291553 26 |
| GTIN | 4060491000503 |
| Artikelklasse | 29F |

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines. Traploze instelling in μm (verstelbereik van $-0,05\text{ mm}$ tot $+0,1\text{ mm}$).

Voordeel:

Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van $0,05\text{ mm}$ – $0,3\text{ mm}$ **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1\ \mu\text{m}$ mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot $\varnothing 49\text{ mm}$.**

Opmerking:

Vanaf $\varnothing 10\text{ mm}$ optioneel leverbaar met inwendige koeling.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Nominale $\varnothing D$ | 26 mm |
| Aantal rollen | 6 |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 35 mm |
| Verstelbereik | $-0,05 / +0,1\text{ mm}$ |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nuttige lengte L _N | 50 mm |
| Afkoppellengte L _A | 128 mm |
| Schachtopname type | Cilinderschacht-Ø 20 mm |
| Producttype | Gladwalsgereedschap |