



Gladwalsgereedschap G, Cilinderschacht-Ø 20 mm, Ø D: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	291553 22
GTIN	4060491000466
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.
Traploze instelling in μm (verstelbereik van $-0,05$ mm tot $+0,1$ mm).

Voordeel:

Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij **voedingen** van $0,05$ mm – $0,3$ mm **per rol**.

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigen van het gladgewalste oppervlak.

Toepassing:

- **Voor de mechanische oppervlakteveredeling.**
- **Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.**
- **Bewerking rechtsdraaiend.**
- **Tot tolerantieklasse IT8.**
- **Voor boringen tot $\varnothing 49$ mm.**

Opmerking:

Vanaf $\varnothing 10$ mm optioneel leverbaar met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	35 mm
Verstelbereik	$-0,05 / +0,1$ mm
Aantal rollen	5
Nominale Ø D	22 mm

Nuttige lengte L _N	50 mm
Afkoppellengte L _A	128 mm
Schachtopname type	Cilinderschacht-Ø 20 mm
Producttype	Gladwalsgereedschap