

**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	611000 13
GTIN	4018754057566
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technische beschrijving

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610100 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 36X41 mm	610100 36X41
Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X32 mm	610100 27X32
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610100 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 30X34 mm	610100 30X34
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610100 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X23 mm	610100 21X23
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610100 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610100 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610100 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610100 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610100 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 24X26 mm	610100 24X26