



Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 25X28mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	610950 25X28
GTIN	4045197441485
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	9 mm
maximale bekbreedte b1	56 mm
Sleutelwijdte ₂	28 mm
Sleutelwijdte ₁	25 mm
maximale bekbreedte b2	62 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	274 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel