

**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 11ZOLL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4x5/16; 3/8x7/16; 1/2x9/16; 9/16x5/8; 19/32x11/16; 5/8x3/4; 11/16x13/16; 3/4x7/8; 25/32x13/16; 7/8x15/16; 1.1/8x1.5/16 inch in roltas van textiel

Technische beschrijving

Aantal sleutels	11
Sleutelwijdtematen	inch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel, inch Type 19	610120 19
Steeksleutel, inch Type 8	610120 8
Steeksleutel, inch Type 22	610120 22
Steeksleutel, inch Type 32	610120 32
Steeksleutel, inch Type 1	610120 1
Steeksleutel, inch Type 3	610120 3
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 12	611500 12
Steeksleutel, inch Type 13	610120 13
Steeksleutel, inch Type 9	610120 9
Steeksleutel, inch Type 10	610120 10
Steeksleutel, inch Type 16	610120 16
Steeksleutel, inch Type 18	610120 18
Steeksleutel, inch Type 5	610120 5