

**Steeksleutelset, verchromd, Aantal sleutels: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610960 8
GTIN	4045197159403
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Levering:**

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	8
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel

## Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610950 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 19X22 mm	610950 19X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X21 mm	610950 18X21
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610950 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610950 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610950 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610950 8X9
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 8	611500 8
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610950 6X7