

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch dunwandig, lang, Sleutelwijdte: 24mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	652210 24
GTIN	4991644412983
Artikelklasse	63R

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

## Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	36,8 mm
Lengte	100 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

**Accessoires**

Verbindingspen voor doppen, 3/4 inch	652900
Rubber ring voor doppen, 3/4 inch	652800