

**Klitsteunschijf, M14, Buiten-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567760 115
GTIN	2050001029836
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Hechtzijde met klittenbandweefsel, voor een veilige bevestiging van klitschijven met lusvelours.

Stabiele **steunschijf** voor algemene slijp-/schuurwerkzaamheden.

Toepassing:

M14 schroefdraad voor directe opspanning op haakse slijpers, maximaal **80 m/s**.

Opmerking:

Klitsteunschijf is **niet** geschikt voor vlies-klitschijven nr. 566902 – 566950.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Buiten-Ø	115 mm
Hardheidsgraad	middel
Schroefdraad	M14
Producttype	Steunschijf

