


**MIRKA****Klitschijf ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567805 80
GTIN	6416868271683
Artikelklasse	56M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

**Voordeel:**

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

**ABRANET® ACE HD** met versterkte, extreem scheurvaste netstructuur (rand) en keramische korrel (CER). Buitengewoon hoog schuurvermogen.

**Toepassing:**

Voor extreme hoogrendement-toepassingen zoals **afschuren** van **composieten, aluminium**, etc.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	80
---------------	----

Schijf-Ø	150 mm
Serie	ABRANET® ACE HD
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Schuurmiddeldrager	Polyamideweefsel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal afzuigaten	15
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150
PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm	567887 150

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm

567990 147