


**STARCKE®****Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 600****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 567775 600    |
| GTIN          | 4002748778278 |
| Artikelklasse | 56Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Schuurpapier** Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 800, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**.

Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (**A**).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend** voor snel wisselen van de schijf.

Met 6-voudige perforatie voor Atlas Copco-slijper RO150 (nr. 073700-150), voor Bosch, Metabo etc.

**Toepassing:**

**Universeel te gebruiken** voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid **40m/s**.

**Technische beschrijving**

|               |        |
|---------------|--------|
| Korrelgrootte | 600    |
| Schijf-Ø      | 150 mm |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Slijpmiddelaanduiding            | A                     |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %               |
| Productnaamattribuut             | Ø 150 mm              |
| Aantal afzuiggaten               | 7                     |
| Aandrijfmachine                  | Excenterschuurmachine |
| Maximale omtreksnelheid          | 40 m/s                |
| Producttype                      | Klitschijf            |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | beperkt geschikt |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm                | 567885 150 |
| PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm | 567887 150 |

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm

567990 147