

**MIRKA****Klitstroken ABRANET®, 81×133 mm, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567845 180
GTIN	6416868540390
Artikelklasse	56M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

**Voordeel:**

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

**Toepassing:**

ABRANET®-klitstroken voor gebruik op excentrische vlakschuurmachines resp. voor handmatig gebruik met handschuurblok nr. 567856.

Slijpen van lakken, plamuur, primer, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	180
Serie	ABRANET®
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Schuurblad breedte	81 mm
Schuurblad lengte	133 mm
Productnaamattribuut	81×133 mm
Producttype	Klitschuurpapier

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		