

**MIRKA****Klitschijf ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 320****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567804 320
GTIN	6416868220032
Artikelklasse	56M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

**ABRANET® ACE** met geoptimaliseerd schuurnet en **keramische korrel (CER)** zorgt voor uitstekende prestaties en een **hogere standtijd**.

**Voordeel:**

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

**Toepassing:**

Ideaal voor toepassingen op **zeer harde materialen** zoals bijv. UV-lak, primer, hardhout; ook goed geschikt voor stalen materialen.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	320
---------------	-----

Schijf-Ø	150 mm
Serie	ABRANET® ACE
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150
PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm	567990 147
PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm	567887 150