

MIRKA**Klitstroken ABRANET®, 70×125 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567840 120
GTIN	6416868527704
Artikelklasse	56M

Omschrijving**Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

Voordeel:

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

Toepassing:

ABRANET®-klitstroken voor gebruik op excentrische vlakschuurmachines resp. voor handmatig gebruik met handschuurblok nr. 567856.

Slijpen van lakken, plamuur, primer, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Serie	ABRANET®
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Schuurblad breedte	70 mm
Schuurblad lengte	125 mm
Productnaamattribuut	70x125 mm
Producttype	Klitschuurpapier

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Handschourblok met klithechting Geschikt voor schuurblad bxl 70X125 mm	567856 70X125
--	---------------