

MIRKA**ABRALON™-schijf, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 3000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567900 3000
GTIN	6416868728637
Artikelklasse	56M

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gepatenteerde afwerksysteem ABRALON™ bestaat uit een geweven net met siliciumcarbide-coating op een dunne schuimlaag. De voordelen zijn:

- **Het schuurnet maakt vrij circuleren van water resp. lucht mogelijk, het schuurstof wordt effectief verwijderd.**
- **Hoge effectiviteit – gereduceerde arbeidstijd en lange standtijden.**

Toepassing:

Voor het handmatig en machinaal **droog resp. nat schuren** van contouren, vormen, metalen **met hoge eisen aan het oppervlak** tot en met voorpolijsten.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	3000
Schijf-Ø	150 mm
Serie	ABRALON™
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Schuurmiddeldrager	geweven net
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm	567990 147
PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm	567887 150
PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150