



6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637200 14
GTIN	4018754002955
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637229

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	30 mm
Ø uitgangzijde	19,4 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch

Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop