

**Garant****6-kant dop 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637125 11
GTIN	4045197497284
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Lengte	25,5 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Ø uitgangzijde	15,9 mm
Sleutelwijdte	7/16 inch
Sleutelwijdte	13/32 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop