



12-kant dop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 11 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 637000 11 |
| GTIN | 4018754001941 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637029

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| Lengte | 27 mm |
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Ø uitgangzijde | 15,6 mm |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |

| | |
|-------------|--------------------|
| Bitsoort | 12-kant-dopsleutel |
| Producttype | Dop |