

**Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 36X41mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613000 36X41
GTIN	4045197384676
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 895

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm²).

Zwart oppervlak.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	15 mm
Sleutelwijdte ₁	36 mm
Sleutelwijdte ₂	41 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	365 mm
Norm	DIN 895
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Schroefsleutel

