

**Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 46X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613000 46X50
GTIN	4045197384690
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

**Norm:**

**DIN 895**

**Materiaal:**

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Zwart oppervlak.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h	17 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	46 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	50 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	440 mm
Norm	DIN 895
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Schroefsleutel

