

**6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637200 8
GTIN	4018754002894
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637229

**Technische beschrijving**

Lengte	25 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Ø uitgangzijde	11,7 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch

Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
met AS-Drive-profiel	ja
Producttype	Dop