



## 12-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 11/16inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637100 11/16
GTIN	4018754004270
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

#### Norm:

DIN 3124

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ<sup>®</sup>-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Lengte	32 mm
Ø uitgangzijde	23,4 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

