

**Steeksleutel, enkel, Sleutelwijdte: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613300 25
GTIN	4045197384881
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

**Norm:**

**DIN 894**

**Materiaal:**

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Zwart oppervlak.

**Technische beschrijving**

Kopdikte h <sub>max</sub>	10 mm
Sleutelwijdte	25 mm
Sleutellengte L	240 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 894
Bekstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Schroefsleutel

