



12-kant dop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637000 15
GTIN	4018754001989
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637029

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	20,6 mm
Lengte	31 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch

Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop