

**Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 24X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613000 24X30
GTIN	4045197384614
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 895

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm²).

Zwart oppervlak.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	11,5 mm
Sleutelwijdte ₁	24 mm
Sleutelwijdte ₂	30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	285 mm
Norm	DIN 895
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Schroefsleutel

