

Garant**6-kant dop 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637125 17
GTIN	4045197497406
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	23,4 mm
Lengte	27 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte	21/32 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive
Norm	DIN 3124

Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop