



Werkplaatstester SENSOTORK®, Maximaal draaimoment: 20Nm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 654250 20 |
| GTIN | 4018754181148 |
| Artikelklasse | 63B |

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte werkplaatstester voor momentsleutels.

Flexibele uitbreiding mogelijk door verwisselbare meetwaarde-opnemers. Grote nauwkeurigheid dankzij vlakke meetwaarde-opnemers (geringe dwarskrachten) met directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer (de weergaveafwijking van de meetwaarde bedraagt $\pm 0,25\%$ in het bereik van 20% – 100% van de nominale waarde; $\pm 0,5\%$ in het bereik van 10% – 20% van de nominale waarde en $\pm 1\%$ in het bereik van 2% – 10% van de nominale waarde).

Hoge mate van betrouwbaarheid door extra weergave van het actuele draaimoment bij ontkoppelende momentsleutels.

Levering:

Inclusief meetwaarde-opnemer, houder, weergaveapparaat, statief voor weergaveapparaat, spiraalkabel, netadapter met aansluitkabel 1,5 m, bevestigingsset voor horizontale en verticale testpositie.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|--------|
| Afmeting h_2 | 215 mm |
| Afmeting h_1 | 79 mm |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| maximaal draaimoment | 20 Nm |
| Afmeting b | 180 mm |
| Afmeting l | 180 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Vierkantopname | 1/4 inch |
| Meetbereik | 0,4 – 20 Nm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Kalibratie | O4 |
| Producttype | Kalibratie- en justersysteem |

Dienstverlening

| | |
|--|-------------------|
| Kalibratie aan beide zijden Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 400/2 Nm | 020140 400/2 |
| DAkKS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / - sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm | 020150 0,1-1100/2 |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Meetwaarde-opnemer Maximaal draaimoment 20 Nm | 654255 20 |
|---|-----------|