



Werkplaatstester SENSOTORK®, Maximaal draaimoment: 100Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654250 100
GTIN	4018754155781
Artikelklasse	63B

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte werkplaatstester voor momentsleutels.

Flexibele uitbreiding mogelijk door verwisselbare meetwaarde-opnemers. Grote nauwkeurigheid dankzij vlakke meetwaarde-opnemers (geringe dwarskrachten) met directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer (de weergaveafwijking van de meetwaarde bedraagt $\pm 0,25\%$ in het bereik van 20% – 100% van de nominale waarde; $\pm 0,5\%$ in het bereik van 10% – 20% van de nominale waarde en $\pm 1\%$ in het bereik van 2% – 10% van de nominale waarde).

Hoge mate van betrouwbaarheid door extra weergave van het actuele draaimoment bij ontkoppelende momentsleutels.

Levering:

Inclusief meetwaarde-opnemer, houder, weergaveapparaat, statief voor weergaveapparaat, spiraalkabel, netadapter met aansluitkabel 1,5 m, bevestigingsset voor horizontale en verticale testpositie.

Levering:

Adapter (binnenvierkant \times buitenvierkant): 1/4 inch \times 3/8 inch

Technische beschrijving

Afmeting h ₁	79 mm
Afmeting h ₂	215 mm
Afmeting b	180 mm
Afmeting l	180 mm
Gewicht	7 kg
Vierkantopname	3/8 inch
maximaal draaimoment	100 Nm
Meetbereik	2 – 100 Nm
Energievoorziening	Netvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Aansluiting	USB-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Kalibratie- en justersysteem

Dienstverlening

Kalibratie aan beide zijden Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / - sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Accessoires

Kalibratie-vierkant-adapter Type 1	654383 1
Meetwaarde-opnemer Maximaal draaimoment 100 Nm	654255 100