

3M Scotch-Brite™

Lamellenslijpwals, vlies (grof), Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: CRS**Bestelgegevens**

Bestelnummer	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100×100 mm. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Grof reinigingsvlies, agressief en met lange levensduur.

Toepassing:

Snel verwijderen van walshuid, roest, aanloopkleur en lakresten. Gelijmatige lijnstructuur van het oppervlak. **Lange standtijd.**

Technische beschrijving

Schuurmiddeldrager	Grof reinigingsvlies
Aanbevolen toerental	2800 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Producttype	Vlies-grofreinigingswals

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		