

**6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637220 19
GTIN	4045197163257
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	29 mm
Ø uitgangzijde	25,6 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant-dopsleutel

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop