

**Lamellenslijpwals weefsel (A), Ø 100x50 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568464 60
GTIN	4045197680655
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van het schuurweefsel rondom de as van de slijpwals. Standaardafmeting Ø 100x100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100x50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Toepassing:

Voor het **ontroesten, verwijderen van walshuid, afbramen** en voor het langsslijpen.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100x50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	3700 min ⁻¹
Korrelgrootte	60
Schuurmiddeldrager	Weefsel
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Wals-Ø	100 mm

Walsbreedte	50 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×50 mm
Boring-Ø	19 mm
Producttype	Lamellenslijpwals weefsel ingekeep

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		