



Werkplaatstester SENSOTORK®, Maximaal draaimoment: 1100Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654250 1100
GTIN	4018754181155
Artikelklasse	63B

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte werkplaatstester voor momentsleutels.

Flexibele uitbreiding mogelijk door verwisselbare meetwaarde-opnemers. Grote nauwkeurigheid dankzij vlakke meetwaarde-opnemers (geringe dwarskrachten) met directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer (de weergaveafwijking van de meetwaarde bedraagt $\pm 0,25\%$ in het bereik van 20% – 100% van de nominale waarde; $\pm 0,5\%$ in het bereik van 10% – 20% van de nominale waarde en $\pm 1\%$ in het bereik van 2% – 10% van de nominale waarde).

Hoge mate van betrouwbaarheid door extra weergave van het actuele draaimoment bij ontkoppelende momentsleutels.

Levering:

Inclusief meetwaarde-opnemer, houder, weergaveapparaat, statief voor weergaveapparaat, spiraalkabel, netadapter met aansluitkabel 1,5 m, bevestigingsset voor horizontale en verticale testpositie.

Levering:

Adapter (binnenvierkant \times buitenvierkant): 1/4 inch \times 3/4 inch;
3/8 inch \times 3/4 inch;
1/2 inch \times 3/4 inch

Technische beschrijving

Afmeting b	180 mm
maximaal draaimoment	1100 Nm
Vierkantopname	3/4 inch
Afmeting h ₁	79 mm
Afmeting h ₂	215 mm
Gewicht	7,5 kg
Afmeting l	180 mm
Meetbereik	25 – 1100 Nm
Energievoorziening	Netvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Aansluiting	USB-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Kalibratie- en justersysteem

Dienstverlening

Kalibratie aan beide zijden Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020140 1000/2
DAkKS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / - sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2

Accessoires

Meetwaarde-opnemer Maximaal draaimoment 1100 Nm	654255 1100
Kalibratie-vierkant-adapter Type 3	654383 3
Kalibratie-vierkant-adapter Type 4	654383 4
Kalibratie-vierkant-adapter Type 2	654383 2