

**Lamellenslijpwals vlies golfvormig, Ø 100×50 mm, Korrelvergelijking: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568479 400
GTIN	4045197680709
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

**Sinusvormig gelegd schuurvlies** zonder gesneden rand. Met siliciumcarbide (SiC).

**Toepassing:**

Voor het aanzetvrij **matteren** en **polijsten**.

**Opmerking:**

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Schuurmiddeldrager	Reinigingsvlies
Aanbevolen toerental	2800 min <sup>-1</sup>
Korrelvergelijking	400
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	50 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×50 mm
Producttype	Vlies-lamellenslijpwals

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		