

**Sensor 'FMT', Maximaal draaimoment: 2Nm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 654350 2 |
| GTIN | 5060922232892 |
| Artikelklasse | 66D |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).**
- **Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).**

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.

Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

Opmerking:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| maximaal draaimoment | 2 Nm |
| Vierkantopname | 1/4 inch |
| Meetbereik | 0,04 - 2 Nm |
| Zeskantopname | 1/4 inch |
| Kalibratie | O4 |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,5 % |
| Testrapport | Testrapport van de producent |

Producttype

Draaimomenttester

Dienstverlening

Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400

020120 400

Accessoires

Afslagmomenttester Maximaal draaimoment 2 Nm

654352 2