

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1.1/2 inch, Sleutelwijdte: 55mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	653950 55
GTIN	4991644465132
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	85 mm
Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	90 mm
Aandrijfvierkant	1.1/2 inch

Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1.1/2 inch Ø 95 mm	653990 95
Verbindingspen voor doppen, 1.1/2 inch Ø×lengte 7X75 mm	653995 7X75