

**Meetwaarde-opnemer, Maximaal draaimoment: 20Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	654255 20
GTIN	4018754224418
Artikelklasse	63B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grote nauwkeurigheid dankzij directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer. Ongevoelig voor dwarskrachten dankzij de bijzonder vlakke constructie.

**T.b.v.:**

Werkplaatstester nr. 654250.

**Opmerking:**

Testers en meetwaarde-opnemers met een ander meetbereik op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Gewicht	1,7 kg
Vierkantopname	1/4 inch
Meetbereik	0,4 - 20 Nm
maximaal draaimoment	20 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4

Producttype

Draaimomenttester

**Dienstverlening**Kalibratie aan beide zijden Draaimomenttester / -sensor  
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020140 400/2

DAkKS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / -  
sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2