

**Meetwaarde-opnemer, Maximaal draaimoment: 100Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	654255 100
GTIN	4018754224395
Artikelklasse	63B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote nauwkeurigheid dankzij directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer. Ongevoelig voor dwarskrachten dankzij de bijzonder vlakke constructie.

T.b.v.:

Werkplaatstester nr. 654250.

Opmerking:

Testers en meetwaarde-opnemers met een ander meetbereik op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	2,5 kg
maximaal draaimoment	100 Nm
Meetbereik	2 - 100 Nm
Vierkantopname	3/8 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4

Producttype	Draaimomenttester
-------------	-------------------

Dienstverlening

Kalibratie aan beide zijden Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020140 400/2
--	--------------

DAkS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / - sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
---	-------------------

Accessoires

Kalibratie-vierkant-adapter Type 1	654383 1
------------------------------------	----------