

3M Scotch-Brite™

**Compacte afbraamslijpsteen (SiC), DB-WL, Schijf-Ø×breedte×boring-Ø:  
152X25X25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compacte vliesschijven zorgen voor een **reproduceerbare finish**, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. **Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.**

**Toepassing:**

Op **slijpmachines** of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1–2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.

Afbraamslijpsteen van gewikkeld vezelvlies. **Voor het verwijderen van grotere bramen** aan persstukken, voor het **afronden** van geulen en randen zonder secundaire braamvorming.

**Technische beschrijving**

Hardheidsgraad	extra hard
Fijnheidsgraad	fijn
Uitvoering	9S fine
Schijf-Ø	152 mm

Boring-Ø	25 mm
Breedte	25 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Productnaamattribuut	DB-WL
Fabrikantnummer	DB-WL
Producttype	Compacte schijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Aluminium flens, paar Geschikt voor boring-Ø 25 mm	568782 25
--	-----------

