

**Lamellenslijpwals vlies golfvormig, Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568480 180
GTIN	4045197526779
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Sinusvormig gelegd schuurvlies zonder gesneden rand. Met normaal korund (A).

Toepassing:

Voor het aanzetvrij **matteren** en **polijsten**.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

Schuurmiddeldrager	Reinigingsvlies
Aanbevolen toerental	2800 min ⁻¹
Korrelvergelijking	180
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	100 mm

Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Producttype	Vlies-lamellenslijpwals

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		