

3M**Minischuurband Ø 90×100 mm, 237AA, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568550 120
GTIN	4001895606366
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Minibanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Het fijn gestructureerde piramideoppervlak zorgt voor een **uitstekende finish en zeer lange standtijd**. Bijzonder geschikt voor middelgrove schuurwerkzaamheden op edelstalen platen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570 / 568575 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Slijpmiddelaanduiding: A

Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

3M-korrelaanduiding: A160

Technische beschrijving

Schuurband-Ø	90 mm
Korrelgrootte	120
3M-korrelaanduiding	A160
Schuurband breedte	100 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	237AA

Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
----------------------------------	-------------