

**Doorslijpschijf STANDARD ** voor steen, Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569700 125
GTIN	9003173677872
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Universele steen-doorslijpschijf (specificatie: **C30-BF**).

Toepassing:

Voor natuur- en kunststenen, vuurvaste stenen en beton.

Technische beschrijving

Vorm	42
Vormbeschrijving	gebogen
Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Schijfbreedte	2,5 mm
Specificatie	C30-BF
Schijf-Ø	125 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 mm

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
geoptimaliseerd voor materiaal	Kunststeen
geoptimaliseerd voor materiaal	Natuursteen
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf