

**HOLEX****Lamellenslijpwals weefsel (A), Ø 100×100 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568465 80
GTIN	4045197526670
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Waaivormige plaatsing van het schuurweefsel** rondom de as van de slijpwals.  
Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

**Toepassing:**

Voor het **ontroesten, verwijderen van walshuid, afbramen** en voor het langsslijpen.

**Opmerking:**

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	80
Aanbevolen toerental	3700 min <sup>-1</sup>
Schuurmiddeldrager	Weefsel
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Wals-Ø	100 mm

Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Producttype	Lamellenslijpwals weefsel ingekeep

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		