

**3M****Minischuurband Ø 90×100 mm, SC-BF, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568561 280
GTIN	4001895524592
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Vliesminischuurbanden voor gladmaken, satineren en finishen.

Met onderlegfilm voor gemakkelijke plaatsing op alle walsen.

**Toepassing:**

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Korrelvergelijking	280
Schuurband-Ø	90 mm
Kleur	blauw
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	289 mm
Uitvoering	A very fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Fabrikantnummer	SC-BF
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type AIR	568575 AIR
---------------------------------	------------