

3M Scotch-Brite™

**Compacte finishschijf (SiC), FS-WL, Schijf-Ø×breedte×boring-Ø:
152X25X25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568741 152X25X25
GTIN	50048011187728
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte vliesschijven zorgen voor een **reproduceerbare finish**, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. **Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.**

Toepassing:

Op **slijpmachines** of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1–2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.

Finishschijf van gewikkeld vezelvlies. Zorgt voor een **fijne, glanzende finish**, bijv. bij de productie van hydraulische cilinders, turbineschoepen, bestekken enz.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Uitvoering	6S fine
Hardheidsgraad	middel
Schijf-Ø	152 mm

Boring-Ø	25 mm
Breedte	25 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Productnaamattribuut	FS-WL
Fabrikantnummer	FS-WL
Aandrijfmachine	Slijpmachine
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Aluminium flens, paar Geschikt voor boring-Ø 25 mm

568782 25