

**Lamellenslijpwals vlies (A), Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568475 100
GTIN	4045197526731
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Vlies met normaal korund (A).

**Toepassing:**

Snel **reinigen** en **gladmaken** van oppervlakken.

**Opmerking:**

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Schuurmiddeldrager	Reinigingsvlies
Aanbevolen toerental	2800 min <sup>-1</sup>
Korrelvergelijking	100
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Wals-Ø	100 mm

Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Boring-Ø	19 mm
Producttype	Vlies-lamellenslijpwals

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		