



Sensor 'FMT', Maximaal draaimoment: 1500Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654350 1500
GTIN	5060922233110
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).**
- **Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).**

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.

Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

Opmerking:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

Technische beschrijving

Vierkantopname	3/4 inch
Vierkantopname	1 inch
maximaal draaimoment	1500 Nm
Meetbereik	30 - 1500 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %

Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draaimomenttester